

10410/2012

KÚPNA ZMLUVA

(uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

(ďalej iba „Zmluva“ v príslušnom gramtickom tvare)

Predávajúci: *TT Pharma, s.r.o.*

so sídlom: *J. Bottu 2, 917 01 Trnava*

zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21720/T

IČO: 44 078 145

IČ DPH: SK2022604936

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2621818912/1100

Zastúpený: PhDr. Simona Súkenníková, konateľ

Prevádzka: TT Pharma, s.r.o., Nitrianska 445, 925 51 Šintava

Kupujúci: Nemocnica s Poliklinikou Považská Bystrica

Nemocničná 986

017 26 Považská Bystrica

IČO: 00 610 411

IČDPH: SK 2020705038

Bankové spojenie: ČSOB a.s

Číslo účtu: 4009730104/7500

Zastúpený: Ing. Peter Rendek, riaditeľ

uzatvárajú túto Zmluvu

I. Predmet zmluvy

- 1) Predmetom tejto Zmluvy je dodávka prístroja Force-triad (ďalej len „tovar“), ktorý sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu v množstve 1 ks, a to v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č.1 tejto Zmluvy. (Cenová ponuka).
- 2) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste podľa tejto Zmluvy. Spolu s dodávkou tovaru predávajúci

odovzdá kupujúcemu dodací list a faktúru. Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3) Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať, a zaplatiť predávajúcemu cenu, podľa čl. II tejto Zmluvy.

II. Kúpna cena a platobné podmienky

1) Kúpna cena je dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2) Cena je dohodnutá v mene EURO.

3) Predávajúci garantuje cenu podľa cenníka, ktorý je platný v deň podpisu Zmluvy.

4) Daňovým dokladom je faktúra. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať presnú špecifikáciu druhu a množstva dodaného tovaru, dátum dodania tovaru, dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti faktúry.

5) Faktúra je splatná v lehote do 60 dní od jej vystavenia. Za dátum zaplataenia faktúry sa považuje dátum pripísania platby na účet predávajúceho alebo dátum vyplatenia sumy peňažného záväzku predávajúcemu v hotovosti.

III. Miesto, čas a spôsob plnenia

1) Miestom dodania tovaru je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica.

2) Lehota na dodanie tovaru je dohodnutá účastníkmi Zmluvy na 15 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

3) Dopravu tovaru do miesta plnenia zabezpečuje na svoje náklady predávajúci. Riadnym prevzatím tovaru od predávajúceho prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo poškodenia tovaru. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho z chýb tovaru, ktoré vyjdú najavo dodatočne, a ktoré kupujúci môže uplatniť v reklamačnom konaní v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

4) Časom plnenia dodávky je dátum odovzdania a prevzatia tovaru v sídle kupujúceho.

IV. Sankcie za omeškanie

1) Pokiaľ kupujúci uhradí faktúry po lehote splatnosti dohodnutej v článku II. bode 5) tejto Zmluvy, je predávajúci oprávnený vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, od dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa zaplataenia faktúry.

2) V prípade omeškania predávajúceho s plnením dodávky je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zľavu z kúpnej ceny, a to vo výške 0,05% z celkovej cenníkovej ceny denne, za každý aj začatý deň omeškania predávajúceho.

V. Reklamácie tovaru a záručné podmienky

1) Kupujúci je povinný uskutočniť kontrolu kvality a množstva dodaného tovaru podľa doručeného dodacieho listu príp. faktúry. V prípade zistenia nedostatkov pri preberaní tovaru, čo do množstva alebo kvality tovaru, je kupujúci oprávnený dodávaný tovar neprevziať, a to bez toho, aby sa dostal do omeškania.

2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho.

3) Kvantitatívne rozdiely v dodávke tovaru, ktoré neboli zrejmé pri preberaní tovaru, je kupujúci oprávnený reklamovať do piatich pracovných dní od prevzatia tovaru, a kvalitatívne chyby tovaru je možné reklamovať do pätnástich pracovných dní od prevzatia tovaru. Skryté chyby je možné reklamovať bez zbytočného odkladu od ich zistenia v priebehu záručnej doby tovaru. Neuplatnením práva na reklamáciu v týchto lehotách, nárok kupujúceho zaniká.

4) Kupujúci reklamácie uplatňuje písomne:

faxom na čísle 031/ 789 60 44

e-mailom na adrese ttpharma@ttpharma.sk

alebo doručením do sídla predávajúceho.

5) Predávajúci poskytne záruku na tovar v záručnej dobe stanovenej výrobcom. Na uplatnenie práv v záručnej dobe sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak osobitný predpis nestanovuje inak.

6) Záruka sa nevzťahuje, a reklamáciu nemožno uplatniť, na poškodenia tovaru spôsobené neodbornou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho.

7) Kupujúci má právo na odstránenie chyby, ak sa vec stala v dôsledku chyby neupotrebitelnou na dohodnutý účel. Lehota na odstránenie chyby je do 5 pracovných dní od oznámenia chyby predávajúcemu. Odstránenie chyby tovaru sa spravidla vykoná výmenou za tovar bez chýb.

8) Ak zistí chyby tovaru Štátny ústav na kontrolu liečiv SR, má kupujúci právo na vrátenie tohto tovaru do 30 dní.

9) Kupujúci má právo na vrátenie tovaru v prípade jeho nepoužitia, ak bol tovar dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti. Za ohrozenú dobu použiteľnosti sa považuje lehota:

- 6 mesiacov pred uplynutím doby použiteľnosti, pri tovare s dobou použiteľnosti 3 až 5 rokov

- 3 mesiace pred uplynutím doby použiteľnosti, pri tovare s dobou použiteľnosti 2 roky
- 1 mesiac pred uplynutím doby použiteľnosti, pri tovare s dobou použiteľnosti 1 rok.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho, že dodávaný tovar má ohrozenú dobu použiteľnosti.

I. Záverečné ustanovenia

- 1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov. Predávajúci so zverejnením súhlasí.
- 2) Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe písomných dodatkov k zmluve. Dodatky k zmluve musia byť podpísané oprávnenými zástupcami účastníkov zmluvy.
- 3) Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa s obsahom a podmienkami zmluvy riadne oboznámili, porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platnému uzavretiu zmluvy. Vyhlasujú, že dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle. Na znak súhlasu potvrdzujú zmluvné dojednania vlastnoručným podpisom.
- 4) Práva o povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
- 5) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého účastníka zmluvy.

V Šintave dňa 18. 12. 2012

PhDr. Simona Súkenníková
Konateľ
Predávajúci

18/12/2012

Ing. Peter Rendek
Riaditeľ NsP
Kupujúci



TT Pharma, s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava, IČO: 44078145, IČDPH: SK 2022604936

02.11.2012 Šintava

Vec: Cenová ponuka

Touto cestou si Vám dovoľujem poslať cenovú ponuku spolu so špecifikáciou na prístroj:

Elektrochirurgická energetická platforma ForceTriad

Force Triad cena za ks bez DPH 9950 EUR , cena s DPH 11940 EUR za ks.

Ak by ste mali otázky kludne nás môžete kontaktovať na tel. čisle: 031/ 789 60 42 alebo emailovej adrese : ttpharma@ttpharma.sk

Príloha:

Špecifikácia



S pozdravom
Phdr. Simona Súkenníková
Konateľ

Elektrochirurgická energetická platforma ForceTriad*

Charakteristika prístroja:

- prístroj umožňuje využívať doterajšie i nové elektrochirurgické nástroje pre otvorenú i laparoskopickú chirurgiu, nohou i rukou spínané,
- prístroj má nezávislé nesimultánne výstupy pre monopolárnu, bipolárnu chirurgiu a na bezpečné zatavovanie ciev do 7 mm

Z toho:

- 2 oddelené monopolárne výstupy pre ručné ovládanie,
 - 1 oddelený monopolárny nohou spínaný výstup,
 - 1 bipolárny výstup s meraním prúdu a s voliteľnou manuálnou alebo autobipolárnou funkciou,
 - dva vstupy pre inštrumenty pre zatavovanie ciev.
-
- vstup pre patientsku elektródu, ktorá zabezpečuje kontinuálny monitoring impedancie pacienta počas operačného zákroku s cieľom vylúčiť možnosť spôsobiť pacientovi popáleniny elektrickým prúdom,
 - tri oddelené dotykové LCD obrazovky, aj so slovenským menu, s nastaviteľným jasom pre laparoskopiu.
 - monopolárne výstupy pre elektrochirurgické perá s neadhezívnymi nožíkovými elektródami s ovládaním výkonu generátora operátorom priamo na elektrochirurgickom pere, teda priamo zo sterilného poľa výberom výkonových zón

Režim **monopolár**: poskytuje päť rôznych režimov výstupného výkonu

Režim cut (rez):

Režim **pure** (čistý rez) poskytuje čistý, presný rez každého tkaniva s malou alebo žiadnou hemostázou

Režim **blend** (zmiešaný rez) poskytuje pomalší rez a dodatočnú hemostázu

Režim **Valleylab** je jedinečnou kombináciou hemostázy a disekcie a umožňuje spomaliť a rozšíriť hemostázu alebo zrýchliť a dosiahnuť rýchlejšiu disekciu

Režim coag (koagulácia):

Režim **fulgurate** (fulgurácia) – tkanivo sa koaguluje iskrami z aktívnej

Elektródy

Režim **spray** (sprej) – zabezpečuje širšiu fulguráciu, prienik je menej hlboký a oblasť zasiahnutého tkaniva je väčšia ako pri režime fulgurácia

Režim **bipolár**: k dispozícii sú tri režimy

Režim **low** (jednoduchý) zabezpečuje presné a jemné ovládanie režimu vysušania

Režim **standard** (štandardný) je konvenčný bipolárny výstup s nízkym napätím

Režim **makro** (makrobipolárny) možno použiť pri bipolárnych rezoch alebo rýchlej koagulácii

Režim **autobipolár** - v tomto režime sa zisťuje impedancia tkaniva medzi dvoma bipolárnymi elektrodami. Informácia o impedancii sa potom použije na automatické spustenie alebo zastavenie dodávky vysokofrekvenčnej energie. Používateľ si môže vybrať medzi spustením pomocou nožného spínača a automatickým spustením alebo naprogramovaním oneskorenia od automatického spustenia do aktivácie vysokofrekvenčnej energie.

Režim **LigaSure**

- umožňuje zatavovanie ciev do 7 mm vonkajšieho priemeru, lymfatických ciev a tkanivových zväzkov s trvaním cyklu 2 - 4 sekundy,
- ukončenie zatavovacieho cyklu a bezpečné zatavenie ciev a tkanivových zväzkov prístroj signalizuje akustickým signálom,
- nedostatočné, alebo neúplné uchopenie cievy alebo tkaniva do nástroja, prípadne iné chybové hlásenie generátor ohlasuje akustickým signálom rozdielnym od signálu bezpečného zatavenia cievy,
- uzatvorenie ciev sa uskutočňuje na princípe pôsobenia optimálneho tlaku na cievy a zatavenia steny ciev pulzným prúdom, nie na základe utvorenia proximálneho trombu,
- laterálne tepelné šírenie od aktívnej časti pracovného nástroja pre zatavovanie ciev nieje viac ako 2 mm
- miesto zatavenia steny cievy je permanentné a odolá až trojnásobnému normálnemu systolickému tlaku,

- možnosť upgrade softwaru priamo cez internet, s konektormi USB a Ethernet,
- možnosť prenosu informácií z elektrokoagulátora do počítača (s možnosťou pre interné potreby spätne načítať informácie o posledných 1 000 použitiach generátora),
- 3x dotykový display so slovenským menu.

Technická špecifikácia prístroja:

• maximálny výkon 300W
• 3 režimy bipolárna koagulácia 95W
• 3 režimy monopolárny rez 200W/300W
• 2 režimy monopolárna koagulácia 120W
• Zrýchlený režim 350W
• s funkciou AutoBipolar
• kontinuálny monitoring impedancie pacienta počas operačného zákroku s cieľom vylúčiť možnosť spôsobiť pacientovi popáleniny elektrickým prúdom
• dotykový display, slovenské menu

Parametre	Požadovaná hodnota
Všetky režimy Bipolar a AutoBipolar	
Bipolárny režim Jednoduchý	od 0 do 95W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 95W)
Bipolárny režim Štandardný	od 0 do 95W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 95W)
Bipolárny režim Makro	od 0 do 95W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 95W)
Monopolárny rez	
Rez	od 0 do 300W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 100W a s krokom 10W od 110W do 300W)
Zmiešaný	od 0 do 200W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 100W a s krokom 10W od 110W do 200W)
Monopolárna koagulácia	
Fulgurácia	od 0 do 120W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 100W a s krokom 10W od 110W do 120W)

Sprej	od 0 do 120W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 100W a s krokom 10W od 110W do 120W)
Špeciálny režim pre rez a koaguláciu v jednom kroku	
Špeciálny režim	od 0 do 200W (s krokom 1W do 40W a s krokom 5W od 45W do 100W a s krokom 10W od 110W do 200W)
Režim pre uzatváranie ciev s garanciou do 7mm	
Režim pre uzatváranie	do 300W